


12V DC		F53-12L8203/HT-28S Suction-Aspirante F53-12L8203/HT-28B Blowing-Soffiante					
Test Voltage: 13,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp .
0,0	0	3000	1770	17,6	2860	1690	16,9
2,5	0,1	2850	1680	17,9	2730	1610	17,1
5,0	0,2	2700	1590	81,3	2590	1530	17,2
7,5	0,3	2540	1500	18,5	2440	1440	17,4
10,0	0,4	2360	1390	18,5	2030	1200	17,5
12,5	0,5	2170	1280	18,7	1840	1090	17,6
15,0	0,6	1880	1110	18,5	1520	900	17,4
17,5	0,7	1600	940	18,4	1130	670	17,1
20,0	0,8	1060	630	17,7	730	430	16,8
22,5	0,9	780	460	18,1	450	270	17,9
25,0	1,0	440	260	18,4	160	90	18,6
30,0	1,2	0	0	19,6	0	0	19,2
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,60 Kg							
LOW NOISE							

24V DC		F53-24L8203/HT-28S Suction-Aspirante F53-24L8203/HT-28B Blowing-Soffiante					
Test Voltage: 26,0 VOLT DC							
Static Pressure		SUCTION Aspirante			BLOWING Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.
0,0	0	3070	1810	9,3	2920	1720	9,0
2,5	0,1	2930	1730	9,5	2790	1650	9,0
5,0	0,2	2780	1640	9,7	2650	1560	9,1
7,5	0,3	2630	1550	9,7	2500	1480	9,1
10,0	0,4	2470	1460	9,9	2300	1360	9,2
12,5	0,5	2290	1350	9,9	1950	1150	9,4
15,0	0,6	2020	1190	9,8	1690	1000	9,5
17,5	0,7	1750	1030	9,8	1340	790	9,4
20,0	0,8	1390	820	9,6	930	550	9,2
22,5	0,9	920	540	9,5	560	330	9,2
25,0	1,0	620	370	9,6	300	180	9,6
30,0	1,2	0	0	10,5	0	0	10,0
Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O 1 mm H2O = 9,8 Pa							
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm							
WEIGHT 2,60 Kg							
LOW NOISE							

The dimensions are in mm. (25,4 mm. = 1 inch)



For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

